

Omron Automation & Safety

A22NZ-BNA-TYA

| | |
|------------|---------------------------------|
| 부품 번호: | A22NZ-BNA-TYA |
| 제조사 / 브랜드: | Omron Automation & Safety |
| 제품 설명 | CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM |
| 데이터 시트: | A22NZ-BNA-TYA.pdf |
| RoHS 상태 | 무연 / RoHS 준수 |
| 재고 상태 | 17444 pcs stock |
| 에서 운송된다 | 홍콩 |
| 선적 방법 | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

견적 요청

이미지는 표현 일 수 있습니다. 제품 세부 사항은 사양을 참조하십시오.

A22NZ-BNA-TYA의 명세

| | |
|-----------------------|---|
| 부품 번호 | A22NZ-BNA-TYA |
| 제조사 | Omron Automation & Safety |
| 기술 | CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM |
| 무연 여부 / ROHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 17444 pcs |
| 데이터 시트 | A22NZ-BNA-TYA.pdf |
| 유형 | Maintained |
| 연속 | A22NL |
| 필요 | Contact Block(s), Illumination Source |
| 패널 컷 아웃 규격 | 22.3mm (Round) |
| 다른 이름들 | A22NZ-BNA-TYA-ND A22NZBNATYA Z6661 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / ROHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 조명 | Illuminated - Yellow |
| 상세 설명 | Configurable Switch Body Pushbutton, Round Illuminated - Yellow |
| 액추에이터 유형 | Pushbutton, Round |
| (먼저 선택, 필터 적용) 호환 시리즈 | Omron, A22NL |

관련 태그

| | | |
|---|---|--|
| Omron Automation & Safety A22NZ-BNA-TYA | A22NZ-BNA-TYA 대리점 | A22NZ-BNA-TYA 공급 업체 |
| A22NZ-BNA-TYA 가격 | A22NZ-BNA-TYA 사진 | A22NZ-BNA-TYA 이미지 |
| A22NZ-BNA-TYA PDF 데이터 시트 | A22NZ-BNA-TYA 데이터 시트 다운로드 | A22NZ-BNA-TYA 데이터 시트 |
| A22NZ-BNA-TYA 주식 | A22NZ-BNA-TYA 구입 | Omron Automation & Safety A22NZ-BNA-TYA 구입 |
| Omron Automation & Safety A22NZ-BNA-TYA | Omron Automation & Safety 공급 업체 | Omron Automation & Safety 대리점 |
| Omron Automation & Safety A22NZ-BNA-TYA | Omron Automation and Safety A22NZ-BNA-TYA | |

관련 상품

| | |
|---|---|
| <p>A22NZ-BNA-UOA 제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 재고: 21534 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> | <p>A22NZ-BNA-UYA 제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 재고: 25157 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |
| <p>A22NZ-BNA-TWA 제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 재고: 20631 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> | <p>A22NZ-BNA-UWA 제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 재고: 20531 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |
| <p>A22NZ-BNA-TAA 제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 재고: 19839 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> | <p>A22NZ-BNA-UAA 제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 재고: 27515 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |
| <p>A22NZ-BNA-UGA 제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 재고: 27127 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> | <p>A22NZ-BNA-NYA 제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 재고: 21135 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |
| <p>A22NZ-BNA-TGA 제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 재고: 19426 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> | <p>A22NZ-BNA-TRA 제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 재고: 20660 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |
| <p>A22NZ-BNA-TOA 제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 재고: 20243 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> | <p>A22NZ-BNA-URA 제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 재고: 20848 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |