

Omron Automation & Safety

A22NZ-BMA-NYA

| | |
|------------|----------------------------------|
| 부품 번호: | A22NZ-BMA-NYA |
| 제조사 / 브랜드: | Omron Automation & Safety |
| 제품 설명 | CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM |
| 데이터 시트: | A22NZ-BMA-NYA.pdf |
| RoHS 상태 | 무연 / RoHS 준수 |
| 재고 상태 | 23203 pcs stock |
| 에서 운송된다 | 홍콩 |
| 선적 방법 | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

견적 요청

이미지는 표현 일 수 있습니다. 제품 세부 사항은 사양을 참조하십시오.

A22NZ-BMA-NYA의 명세

| | |
|-----------------------|--|
| 부품 번호 | A22NZ-BMA-NYA |
| 제조사 | Omron Automation & Safety |
| 기술 | CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM |
| 무연 여부 / ROHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 23203 pcs |
| 데이터 시트 | A22NZ-BMA-NYA.pdf |
| 유형 | Maintained |
| 연속 | A22NN |
| 필요 | Contact Block(s) |
| 패널 컷 아웃 규격 | 22.3mm (Round) |
| 다른 이름들 | A22NZ-BMA-NYA-ND A22NZBMANYA Z6808 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / ROHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 조명 | Non-Illuminated |
| 상세 설명 | Configurable Switch Body Pushbutton, Round Non-Illuminated |
| 액추에이터 유형 | Pushbutton, Round |
| (먼저 선택, 필터 적용) 호환 시리즈 | Omron, A22NN |

관련 태그

| | | |
|---|---|--|
| Omron Automation & Safety A22NZ-BMA-NYA | A22NZ-BMA-NYA 대리점 | A22NZ-BMA-NYA 공급 업체 |
| A22NZ-BMA-NYA 가격 | A22NZ-BMA-NYA 사진 | A22NZ-BMA-NYA 이미지 |
| A22NZ-BMA-NYA PDF 데이터 시트 | A22NZ-BMA-NYA 데이터 시트 다운로드 | A22NZ-BMA-NYA 데이터 시트 |
| A22NZ-BMA-NYA 주식 | A22NZ-BMA-NYA 구입 | Omron Automation & Safety A22NZ-BMA-NYA 구입 |
| Omron Automation & Safety A22NZ-BMA-NYA | Omron Automation & Safety 공급 업체 | Omron Automation & Safety 대리점 |
| Omron Automation & Safety A22NZ-BMA-NYA | Omron Automation and Safety A22NZ-BMA-NYA | |

관련 상품

| | |
|--|--|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>A22NZ-BMA-TWA</p> <p>제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 재고: 19464 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">RFQ</p> </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>A22NZ-BMA-TYA</p> <p>제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 재고: 15392 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">RFQ</p> </div> </div> |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>A22NZ-BMA-NRA</p> <p>제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 재고: 24320 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">RFQ</p> </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>A22NZ-BMA-TOA</p> <p>제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 재고: 18669 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">RFQ</p> </div> </div> |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>A22NZ-BMA-TAA</p> <p>제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 재고: 15444 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">RFQ</p> </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>A22NZ-BMA-NAA</p> <p>제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 재고: 23770 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">RFQ</p> </div> </div> |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>A22NZ-BMA-NWA</p> <p>제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 재고: 21240 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">RFQ</p> </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>A22NZ-BMA-NBA</p> <p>제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 재고: 20696 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">RFQ</p> </div> </div> |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>A22NZ-BMA-NGA</p> <p>제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 재고: 24398 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">RFQ</p> </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>A22NZ-BMA-TRA</p> <p>제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 재고: 18566 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">RFQ</p> </div> </div> |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>A22NZ-BGM-UYA</p> <p>제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 재고: 16441 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">RFQ</p> </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>A22NZ-BMA-TGA</p> <p>제조사: Omron Automation & Safety 기술: CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 재고: 18657 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">RFQ</p> </div> </div> |